

mato

Dunkhandpump20/30



Beställningsdata

Ordernummer	084356 20/30
GTIN	84132000
Artikelklass	08H

Beskrivning

Utförande:

Universal handpump till plastdunkar för transport av kylsmörjkonzentrat, thinner, lösningsmedel, frysskyddsmedel etc. Kolvstång av rostfritt stål. Lämplig för 20-30 liters plastdunkar.

Passar till:

Skärvätska: Nr 084210 strl 20, nr 084220 strl 20. Kylsmörj- och slipoljekonzentrat med höga prestanda: Nr 084241 strl 20, nr 084260 strl 20, nr 084265 strl 20, nr 084270 strl 20.

leveransinnehåll:

Dunkpump, 2 m plastslang med utloppshylsa, 2 m PVC-tillförselslang med utloppshylsa, med anslutningsadapter för dunk med utvändig gänga DIN 61.

Pumpvolym per slag: 0,25 l

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	KLP-C 25
Pumpvolym per slag	0,25 l
Produktslag	Fatpump

Tillbehör

Kylsmörjkoncentrat med hög kapacitet Plus Innehåll 20 l	084260 20
Högeffektiv skärolja, klorfri Alpha 93 Innehåll 20 l	084210 20
Högeffektivt kylsmörjmedelskoncentrat HPC VEG Innehåll 20 l	084265 20
Högpresterande kylsmörjkoncentrat och sågolja CBF Innehåll 20 l	084241 20
Högeffektivt slipoljekoncentrat Innehåll 20 l	084270 20
Högeffektiv skärolja, trögflytande, klorfri DAR 50 Visco Innehåll 20 l	084220 20