

FLUKE.

Tånginstrument, Typ: 378FC**Beställningsdata**

Ordernummer	473290 378FC
GTIN	195112002148
Artikelklass	47H

Beskrivning**Utförande:**

Tånginstrument med stor, lättavläst LCD-display i smal och ergonomisk design. Med FieldSense™-tekniken mäter du spänning och ström beröringsfritt. Fluke Connect-programvara för registrering och analys av mätresultat. Mätning av extremt höga strömstyrkor med den flexibla strömtransformatorn iFlex®.

Norm:**EN 61010-1****leveransinnehåll:**

Inkl. mätledningar och stoppad bärväska. Batterier 2 st nr 081561 storlek LR6.

Teknisk beskrivning

kapacitet	100,0 µF till 1000 µF
visningsområde	6000
överspänningskategori	CAT III 1000 V
överspänningskategori	CAT IV 600 V
resistans	0,1 Ω – 60 kΩ

växelström AC	0,1 A – 2500 A
Antal ingående batterier	2
växelspänning AC	0,1 V – 1000 V
frekvens	5 Hz – 500 Hz
grundnoggrannhet	2 %
Energiförsörjning	Batteridriven
maximal tångöppning	34 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
minnesfunktion	HOLD, MAX/MIN
mätmetod	TRUE RMS (AC)
likspänning DC	0,1 V – 1000 V
likström DC	0,1 A – 1000 A
Norm	EN 61010-1
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Tjänster

KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D
DAkKS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D