

**BENNING****Multimeter, tillverkarens beteckning: MM7-2****Beställningsdata**

Ordernummer	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Artikelklass	47A

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt plasthölje med stor LCD-display 3 1/2, 4 eller 4 3/4 tum.

**Användningsdata:**

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. AutoV-funktion för automatisk AC/DC-omkoppling och val av mätområde, LoZ-funktion med låg ingångsimpedans, snabbgenomgångskontroll, uttagskontroll med varningstext (säkringsskydd).

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**leveransinnehåll:**

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.  
Trådtemperaturgivare, gummiskyddsram.

**Teknisk beskrivning**

likström DC	0,01 $\mu$ A – 10 A
Energiförsörjning	Batteridrivna
resistans	0,01 $\Omega$ – 60 M $\Omega$

växelström AC	0,01 $\mu$ A – 10 A
kapacitet	0,01 nF - 10 mF
spänningsgivare (beröringsfri)	ja
visningsområde	60000
frekvens	0,001 Hz – 1 MHz
överspänningskategori	CAT IV 600 V
överspänningskategori	CAT III 1000 V
minnesfunktion	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Antal ingående batterier	2
grundnoggrannhet	0,03 %
Kalibrering	I3
Kalibrering	I7
diodtestning	ja
kontinuitetsprovning	ja
likspänning DC	10 $\mu$ V – 1000 V
temperatur	-200 - 1090 °C
växelspänning AC	10 $\mu$ V – 1000 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
mätmetod	TRUE RMS
material hus	Plast
Produktslag	Multimeter

## Tjänster

DAkks-kalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027540 A
KalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027520 A
KalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkks-kalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027010 3

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3