

BENNING**Multimeter, tillverkarens beteckning: MM2****Beställningsdata**

Ordernummer	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt plasthölje med stor LCD-display 3 1/2, 4 eller 4 3/4 tum.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Exakta strömmätområden (200 µA och 2/20/200 mA) för mätning av joniseringsströmmar på gasbrännaren och för kontroll av offeranoden i varmvattentanken (värme- och klimattekniker).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning. Gummiskyddsram.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	2
Kalibrering	I3
likspänning DC	100 µV – 1000 V
mätmetod	RMS

kontinuitetsprovning	ja
diodtestning	ja
resistans	0,1 Ω – 20 M Ω
växelström AC	0,1 μ A – 20 A
likström DC	0,1 μ A – 20 A
visningsområde	2000
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
överspänningskategori	CAT III 600 V
överspänningskategori	CAT II 1000 V
grundnoggrannhet	0,5 %
växelspänning AC	100 μ V – 750 V
Energiförsörjning	Batteridrivna
material hus	Plast
Produktslag	Multimeter

Tjänster

Kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkS-kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande 6LR61	081561 6LR61
--	--------------