

BENNING**Multimeter, tillverkarens beteckning: MM2-1****Beställningsdata**

Ordernummer	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt plasthölje med stor LCD-display 3 1/2, 4 eller 4 3/4 tum.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Introduktionsklassen till professionell mätteknik. Med optimalt pris-prestandaförhållande. Snabb genomgångskontroll, uttagskontroll med varningstext (säkringsskydd).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning. Gummiskyddsram.

Teknisk beskrivning

likspänning DC	10 μ V – 1000 V
visningsområde	6000
Kalibrering	I3
minnesfunktion	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL

Energiförsörjning	Batteridriven
resistans	0,1 Ω – 60 M Ω
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
diodtestning	ja
överspänningskategori	CAT III 1000 V
överspänningskategori	CAT IV 600 V
spänningsgivare (beröringsfri)	ja
växelspänning AC	10 μ V – 1000 V
mätmetod	TRUE RMS
Antal ingående batterier	2
kontinuitetsprovning	ja
frekvens	10 Hz – 1 kHz
grundnoggrannhet	0,2 %
material hus	Plast
Produktslag	Multimeter

Tjänster

Kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkKS-kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------