

BENNING**Multimeter, tillverkarens beteckning: MM2-3****Beställningsdata**

Ordernummer	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt plasthölje med stor LCD-display 3 1/2, 4 eller 4 3/4 tum.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Introduktionsklassen till professionell mätteknik. Med optimalt pris-prestandaförhållande. Snabb genomgångskontroll, uttagskontroll med varningstext (säkringsskydd).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.
Trådtemperaturgivare, gummiskyddsram.

Teknisk beskrivning

växelström AC	1 mA – 10 A
resistans	0,1 Ω – 60 M Ω
Kalibrering	I3

Kalibrering	I7
grundnoggrannhet	0,2 %
frekvens	10 Hz – 1 kHz
temperatur	-40 - 400 °C
likspänning DC	10 µV – 1000 V
växelspänning AC	10 µV – 1000 V
spänningsgivare (beröringsfri)	ja
kapacitet	0,01 nF - 10 mF
Antal ingående batterier	2
mätmetod	TRUE RMS
Energiförsörjning	Batteridrivnen
diodtestning	ja
kontinuitetsprovning	ja
likström DC	1 mA – 10 A
minnesfunktion	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
överspänningskategori	CAT III 1000 V
överspänningskategori	CAT IV 600 V
visningsområde	6000
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
material hus	Plast
Produktslag	Multimeter

Tjänster

DAkks-kalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027010 3
KalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
KalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027520 A
DAkks-kalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027540 A

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3