

FLUKE.

Multimeter, Typ: 115**Beställningsdata**

Ordernummer	473322 115
GTIN	095969344814
Artikelklass	47H

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt hölje i plast med integrerat hölster. Stor LCD-display för bra läslighet. Tillförlitlig och enkelt att använda — **varning vid felanslutna mätkablar**. Den är lätt att manövrera, vilket gör den optimal att använda i mobil Service.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

leveransinnehåll:

Inklusive batteri 081561 6LR61, mätledningar och avtagbara isoleringskåpor.

Teknisk beskrivning

mätmetod	TRUE RMS
----------	----------

display med bakgrundsbelysning.	nej
kontinuitetsprovning	ja
IP-skyddsklass	IP 67
resistans	0,1 Ω – 40 M Ω
likspänning DC	0,1 mV – 600 V
kapacitet	1 nF - 1 mF
överspänningskategori	CAT III 600 V
visningsområde	6000
växelström AC	0,1 mA – 10 A
Antal ingående batterier	1
frekvens	0,01 Hz – 50 kHz
Energiförsörjning	Batteridrivnen
diodtestning	ja
växelspänning AC	0,1 mV – 600 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
likström DC	0,1 mA – 10 A
grundnoggrannhet	0,05 %
Kalibrering	I3
Produktslag	Multimeter

Tjänster

DAkS-kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027010 3
Kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027000 3

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande 6LR61	081561 6LR61
--	--------------