

**metabo****Akkumulator-slagskruvdragare med LiHD-ackumulator, Typ: 18LTX800****Beställningsdata**

Ordernummer	074060 18LTX800
GTIN	4061792228719
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Höga vridmoment för tunga skruvtillämpningar.**

De akkumulator-slagskruvdragarna i LTX-klassen finns med en maximal vridmoment på 300 Nm, 800 Nm eller 1750 Nm. Passar perfekt för effektintensiv skruvdragning i alla prestandaintervall.

De är också utrustade med ett APS-läge (Automatic Power Shift):

- **Skruva loss i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern faller genom att automatiskt sänka hastigheten efter lossning.**
- **Bultning i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern välter genom att automatiskt stängas av efter det första slaget.**

Förresten omfattas alla Metabo-batterier av en 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler.

Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetslampan ger ännu mer komfort vid arbete.

- **Kraftfull akkumulator-slagskruvdragare med 1/2 tums yttre fyrkant och 800 Nm.**
- **Unik borstlös Metabo-motor för snabba arbetsförlopp och maximal effektivitet i varje tillämpning.**
- **Högt vridmoment med en särskilt praktisk design.**
- **Mycket kraftfull för tunga skruvtillämpningar.**
- **Arbeta med få bakslag och mycket hög vridmoment.**
- **Tolv varvtal-/vridmomentnivåer för en mängd olika tillämpningar.**
- **Integrerad arbetsbelysning för belysning av arbetsplatsen.**
- **Robust formgjutet växelhus i aluminium för optimal värmeavledning och hållbarhet.**

- Med en praktisk bälteskrok som kan fixeras på höger eller vänster sida.
- LiHD-batteri för ultimat prestanda, ultralång livslängd och hållbarhet.

**Fördel:**

**100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 st LiHD-ackumulatorer, laddare och metaBOX.

**OBS!:**

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
maximalt vridmoment	800 Nm
Vikt utan batteri	1,95 kg
mått verktygshållare	1/2 tum
största lossbrytningsmoment	1200 Nm
Vridmomentsteg	12
Energiförsörjning	Nätdriven
verktygsfäste	Utvändig 4-kant
Batterispänning	18 V
typisk användning	Heavy Duty
förpackning	Metabox
motorkonstruktion	borstlös
batterikapacitet	5,5 Ah
Antal ingående batterier	2
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning	SSW 18 LTX 800 BL
maximal slagfrekvens	3300 min <sup>-1</sup>
vikt inklusive batteri	2,9 kg
Tomgångsvarvtal	0 - 2575 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slagskruvdragare

