

metabo**Akkumulator-slagskruvdragare utan akkumulator, Typ: 18LTX1750****Beställningsdata**

Ordernummer	074061 18LTX1750
GTIN	4061792202450
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Höga vridmoment för tunga skruvtillämpningar.**

De akkumulator-slagskruvdragarna i LTX-klassen finns med en maximal vridmoment på 300 Nm, 800 Nm eller 1750 Nm. Passar perfekt för effektintensiv skruvdragning i alla prestandaintervall.

De är också utrustade med ett APS-läge (Automatic Power Shift):

- **Skruva loss i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern faller genom att automatiskt sänka hastigheten efter lossning.**
- **Bultning i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern välter genom att automatiskt stängas av efter det första slaget.**

Förresten omfattas alla Metabo-batterier av en 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler. Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetslampan ger ännu mer komfort vid arbete.

- **Extremt kraftfull akkumulator-slagskruvdragare med 3/4 tums yttre fyrkant och 1750 Nm.**
- **Unik borstlös Metabo-motor för snabba arbetsförlopp och maximal effektivitet i varje tillämpning.**
- **Överbelastningsskydd: Skyddar motorn mot överhettning.**
- **Mycket kraftfull för tunga skruvtillämpningar.**
- **Arbeta med få bakslag och mycket hög vridmoment.**
- **Tolv varvtal-/vridmomentnivåer för en mängd olika tillämpningar.**
- **Integrerad arbetsbelysning för belysning av arbetsplatsen.**

- **Robust formgjutet växelhus i aluminium för optimal värmeavledning och hållbarhet.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Utan ackumulator, laddare och transportväska.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	0
Vridmomentsteg	12
mått verktygshållare	3/4 tum
maximalt vridmoment	1750 Nm
motorkonstruktion	borstlös
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Batterispänning	18 V
förpackning	Metabox
typisk användning	Heavy Duty
verktygsfäste	Utvändig 4-kant
största lossbrytningsmoment	2100 Nm
tillverkarens beteckning	SSW 18 LTX 1750 BL
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
Vikt utan batteri	3 kg
maximal slagfrekvens	2450 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal	0 - 1650 min ⁻¹
Produktslag	Slagskruvdragare