



Klädskåp med sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 4



Beställningsdata

Ordernummer	949613 4
GTIN	4067263642664
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Klädskåp med sektionbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.

Med sockel.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

Ventilationskoncept: Luftinloppet i det bakre skåpgolvet ser till att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv bredd per sektion	240 mm
----------------------------	--------

Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd	1950 mm
Underrede utförande	Socklar
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
Speciallack tillgänglig	nej
antal sektioner	4
Snedtak	nej
för hänglås	ja
Djup	500 mm
Norm	DIN 4547
Hyllplanets djup	477 mm
antal hyllplan fast	1
effektivt djup per sektion	477 mm
effektiv höjd per hatthylla	328 mm
Bredd	1200 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
antal klädstänger	1
effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
Namnskylt	nej
vikt	68 kg
Ventilationsöppningar dörr	ja
Hyllplan bredd	298 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp