

HOLEX**Klädskåp med plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	949615 2
GTIN	4067263642701
Artikelklass	92S

Beskrivning**Utförande:**

Klädskåp med sektionbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.

Med plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

Ventilationskoncept: Luftinloppet i det bakre skåpgolvet ser till att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
------	--------

effektivt djup per sektion	477 mm
effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
antal klädstänger	1
effektiv höjd per hatthylla	328 mm
Hyllplan bredd	298 mm
Underrede utförande	Stålfötter
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
höjd	1950 mm
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
Ventilationsöppningar dörr	ja
effektiv bredd per sektion	240 mm
antal sektioner	2
Skåpfronter	dörr helt av plåt
för hänglås	ja
Norm	DIN 4547
antal hyllplan fast	1
Bredd	600 mm
Speciallack tillgänglig	nej
Hyllplanets djup	477 mm
vikt	38 kg
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp