

HOLEX**Klädskåp med snedtak, sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	949631 4
GTIN	4067263642787
Artikelklass	92S

Beskrivning**Utförande:**

Klädskåp med snedtak som förhindrar att man glömmer bort föremål på det. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.

Med sockel.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
Hyllplan bredd	298 mm

för hänglås	ja
Djup	500 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	328 mm
antal hyllplan fast	1
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Underrede utförande	Socklar
Lås utförande	Säkerhetslåslinka
vikt	75 kg
Norm	DIN 4547
Bredd	1200 mm
antal sektioner	4
Speciallack tillgänglig	nej
Snedtak	ja
Hyllplanets djup	477 mm
effektivt djup per sektion	477 mm
Ventilationsöppningar dörr	ja
effektiv bredd per sektion	240 mm
antal klädstänger	1
höjd fram	1950 mm
höjd bak	2180 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp