



## Klädskåp med snedtak, sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 3

### Beställningsdata

Ordernummer	949631 3
GTIN	4067263642770
Artikelklass	92S

### Beskrivning

#### Utförande:

Klädskåp med snedtak som förhindrar att man glömmer bort föremål på det. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.

Med sockel.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

#### OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

### Teknisk beskrivning

Ventilationsöppningar dörr	ja
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Underrede utförande	Socklar
Snedtak	ja
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	328 mm
vikt	57 kg
effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
Hyllplan bredd	298 mm

effektivt djup per sektion	477 mm
antal hyllplan fast	1
Djup	500 mm
höjd bak	2180 mm
Norm	DIN 4547
för hänglås	ja
Hyllplanets djup	477 mm
Speciallack tillgänglig	nej
höjd fram	1950 mm
effektiv bredd per sektion	240 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Bredd	900 mm
antal klädstänger	1
antal sektioner	3
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp