



Klädskåp med snedtak, sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2



Beställningsdata

Ordernummer	949631 2
GTIN	4067263642763
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Klädskåp med snedtak som förhindrar att man glömmer bort föremål på det. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram.

Med sockel.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv bredd per sektion	240 mm
antal sektioner	2

effektiv höjd med snedtak per hatthylla	328 mm
höjd fram	1950 mm
effektiv höjd per klädsektion	1420 mm
Speciallack tillgänglig	nej
för hänglås	ja
antal hyllplan fast	1
Hyllplanets djup	477 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
effektivt djup per sektion	477 mm
Norm	DIN 4547
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Hyllplan bredd	298 mm
höjd bak	2180 mm
Underrede utförande	Socklar
antal klädstänger	1
Ventilationsöppningar dörr	ja
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
Djup	500 mm
Bredd	600 mm
Snedtak	ja
vikt	42 kg
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp