

**HOLEX****Klädskåp med sittbänk och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	949635 2
GTIN	4067263642886
Artikelklass	92S

**Beskrivning****Utförande:**

Klädskåp med sittbänksunderrede. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram. Sittlameller som standard av bok, profil ca 60x30 mm, hyvlad runt om, rundad ovansida, klarlackerad.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

**Norm:****DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Sittbänkens stomme i svart-grå, belagd. Ingen speciallackering möjlig.

**OBS!:**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
antal sektioner	2

Bredd	600 mm
höjd sittbänk	450 mm
vikt	41 kg
höjd	2120 mm
djup sittbänk	315 mm
Hyllplanets djup	477 mm
effektivt djup per sektion	477 mm
effektiv höjd per hatthylla	328 mm
Hyllplan bredd	298 mm
effektiv höjd per klädsektion	1270 mm
effektiv bredd per sektion	240 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp