



Klädskåp med snedtak, sittbänk och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 3



Beställningsdata

Ordernummer	949651 3
GTIN	4067263642954
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Klädskåp med snedtak som förhindrar att man glömmer bort föremål på det. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och etikettram. Sittbänkens sittlameller som standard av bok, profil ca 60x30 mm, hyvlad runt om, rundad ovansida, klarlackerad.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransomfattningen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Sittbänkens stomme i svart-grå, belagd. Inga speciallackeringar möjliga.

Teknisk beskrivning

djup sittbänk	315 mm
Djup	500 mm
Hyllplanets djup	477 mm

effektiv bredd per sektion	240 mm
Hyllplan bredd	298 mm
Bredd	900 mm
effektiv höjd per klädsektion	1270 mm
effektiv höjd per hatthylla	328 mm
antal sektioner	3
höjd sittbänk	450 mm
höjd fram	2120 mm
höjd bak	2350 mm
vikt	63 kg
effektivt djup per sektion	477 mm
bredd sittbänk	900 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp