

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7630, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	214875 INOX
GTIN	4045197550668
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,17 mm
Typ	INOX
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 120508 PDER
Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		