



Kabeltrumma med stålkärna40N



Beställningsdata

Ordernummer	081106 40N
GTIN	4007123638857
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Kabeltrumman uppfyller DGUV I 203-006 (tidigare BGI 608).

Robust kabeltrumma med trumkropp i stål, fram- och baksida skyddsisolerad.

Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
kabellängd	40 m
Kabelklass	H07RN-F
kabelkonstruktion	3G1,5
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
material kabel	Neopren

Antal uttag	4
märkeffekt utrullad	3500 (16A) W
Diagnosystem finns	ja
IP-skyddsklass	IP 44
Material hus	Stål
Produktslag	Kabeltrumma