



## Kabeltrumma med stålkärna50B



### Beställningsdata

Ordernummer	081106 50B
GTIN	4007123638888
Artikelklass	08B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kabeltrumman uppfyller DGUV I 203-006 (tidigare BGI 608).

Robust kabeltrumma med trumkropp i stål, fram- och baksida skyddsisolerad.

#### Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing > 1$  mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

### Teknisk beskrivning

märkeffekt utrullad	3500 (16A) W
kabelkonstruktion	3G1,5
IP-skyddsklass	IP 44
material kabel	Polyuretan
Kabelklass	H07BQ-F
Diagnosystem finns	ja

slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Antal uttag	4
Energiförsörjning	Nätdriven
kabellängd	50 m
Material hus	Stål
Produktslag	Kabeltrumma