

Garant

Beställningsdata

Ordernummer	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Artikelklass	29D

Beskrivning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

System	DM
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	50 mm
Vändskärsskruv	269028 49
Skaft / storlek	40 mm
totallängd L	27 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SCLCR
Anliggningsvinkel	95 grad
Mittförskjutning L_3	27 mm

Passande vändskär	CC.. 1204..
Serie	Master Mute
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud