

**Garant**

## Beställningsdata

Ordernummer	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Artikelklass	29D

## Beskrivning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

## Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	50 mm
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
Passande vändskär	TN.. 1604..
Anligningsvinkel	91 grad
Underläggsplatta	269005 15
Hävarmsskruv	259018 19
Hävarm	259015 20
Skaft / storlek	40 mm

totallängd L	26 mm
Serie	Master Mute
ISO-kod utbytbart skärhuvud	PTFNR
System	DM
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud