

Garant

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 264838 DM/2 |
| GTIN | 4067263707851 |
| Artikelklass | 29D |

Beskrivning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------|
| Skaft / storlek | 40 mm |
| System | DM |
| Hävarm | 259015 19 |
| Mittförskjutning L ₃ | 27 mm |
| Serie | Master Mute |
| ISO-kod utbytbart skärhuvud | PDUNR |
| Hävarmsskruv | 259018 18 |
| Minimiförborrningshåldiameter D _{min} | 50 mm |

| | |
|-------------------|-------------|
| Passande vändskär | DN.. 1506.. |
| totallängd L | 26 mm |
| Anliggningsvinkel | 93 grad |
| Underläggsplatta | 269005 14 |
| Användning | Höger |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Skärhuvud |