

Garant

Beställningsdata

Ordernummer	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Artikelklass	29D

Beskrivning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TC.. 16T3..
Anliggningsvinkel	93 grad
System	DM
Skaft / storlek	40 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
Mittförskjutning L_3	32 mm
totallängd L	27 mm
Serie	Master Mute

Vändskärsskriv	269028 50
ISO-kod utbytbart skärhuvud	STFCR
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud