

Garant

Beställningsdata

Ordernummer	264838 DM/6
GTIN	4067263707899
Artikelklass	29D

Beskrivning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	269028 50
Skaft / storlek	40 mm
Mittförskjutning L ₃	27 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCR
Serie	Master Mute
System	DM
totallängd L	32 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	50 mm
Anliggningsvinkel	93 grad
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud