

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/7****Beställningsdata**

Ordernummer	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	32 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	STFCL
totallängd L	29 mm
Vändskärsskruv	269028 50
Serie	Master Mute
Passande vändskär	TC.. 16T3..

System	DM
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
Anliggningsvinkel	93 grad
Skaft / storlek	40 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud