

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/10****Beställningsdata**

Ordernummer	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Artikelklass	29D

Beskrivning**Utförande:**

För gängvändskärsplattor storlek 22.

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	269028 51
Mittförskjutning L ₃	25,7 mm
totallängd L	30 mm
System	DM
Skaft / storlek	40 mm
Passande vändskär	22
Serie	Master Mute
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	47 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SIL
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

