

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/5****Beställningsdata**

Ordernummer	264839 DM/5
GTIN	4067263707981
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	269028 49
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	50 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SCLCL
totallängd L	29 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Anliggningsvinkel	95 grad

System	DM
Skaft / storlek	40 mm
Mittförskjutning L ₃	27 mm
Serie	Master Mute
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud