

Garant

Beställningsdata

Ordernummer	264839 DM/6
GTIN	4067263707998
Artikelklass	29D

Beskrivning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

System	DM
totallängd L	32 mm
Vändskärsskruv	269028 50
Skaft / storlek	40 mm
Mittförskjutning L ₃	27 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Serie	Master Mute
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	50 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCL
Anliggningsvinkel	93 grad
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud