

Garant

Beställningsdata

Ordernummer	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Artikelklass	29D

Beskrivning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TN.. 1604..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
Hävarmsskruv	259018 19
totallängd L	26 mm
Hävarm	259015 20
Underläggsplatta	269005 15
Mittförskjutning L_3	27 mm
System	DM

Anliggningsvinkel	91 grad
ISO-kod utbytbart skärhuvud	PTFNL
Serie	Master Mute
Skaft / storlek	40 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud