

**BDMT 170408 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 227537 ST1400 |
| GTIN | 4960664609475 |
| Artikelklass | 25A |

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$.

Exakt 90° upp till $a_p = 9$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Matning f_z per tand | 0,09 – 0,22 mm |
| Typ | ST1400 |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| ISO-kod vändskär | BDMT 170408 ER-JT |
| Sort | PR1225 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 200 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 140 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | M |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |
| Luft | lämplig | | |