

Garant**Avstickning spårstickning, HU 7310, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273709 3
GTIN	4067263736721
Artikelklass	21L

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Skärmaterial	HM
Matning f	0,07 - 0,2 mm/v
Spårbredd w	3 mm
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	N
Sekundär användning	Ti
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU 7310
hörradie R	0,05 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		