


**Garant****Avstickning spårstickning, HU 7310, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273709 2
GTIN	4067263736714
Artikelklass	21L

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Skärmaterial	HM
Beläggning	obelagd
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Spårbredd w	2 mm
Primäranvändning	N
Sekundär användning	Ti
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU 7310
hörnradie R	0,05 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		