

**metabo****Batteridrivna borrarvdragare exkl. batteri med Quick-System, Typ: BSLBLQ****Beställningsdata**

Ordernummer	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Batteridrivna borrarvdragare med och utan Metabo Quick System.**

**Quick-System sparar mycket tid** vid täta byten mellan borrar och skruvdragning. På några sekunder byts borrarchucken med borrar ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.

Välj mellan en **komplettutrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska eller **maskinen exkl. tillbehör** i kartong om du redan har batterier. Självklart kan du också köpa batteripackar och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo har du dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.

Fler detaljer, som den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken** ger dig ännu bättre komfort i arbetet.

- **Borstlös borrarvdragare med kompakt utförande för universella tillämpningar.**
- **Metabo Quick-System: Snabbt byte av verktygsfäste och insatsverktyg för flexibelt arbete.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.**

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen "BL". De har också termiskt överbelastningskydd som skyddar motorn från överhettning.

**Fördel:**

**100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

**leveransinnehåll:**

Inklusive snabbbytesborrchuck, exkl. batteri och laddare.

**OBS!:**

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Antal ingående batterier	0
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
förpackning	Metabox
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
motorkonstruktion	borstlös
Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	BS 18 L BL Q
Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i trä	32 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt vridmoment mjukt	25 Nm
typisk användning	Medium
Energiförsörjning	Nätdriven
Tomgångsvarvtal	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Tomgångsvarvtal	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
vikt inklusive batteri	1,4 kg
Vikt utan batteri	0,92 kg
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1,5-13, utan batteri

---

**Tillbehör**

Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55
BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2
BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4