

metabo**Batteridrivna borrarvdragare exkl. batteri, Typ: BSLTXBLI****Beställningsdata**

Ordernummer	070261 BSLTXBLI
GTIN	4061792188136
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivna borrarvdragare med och utan Metabo Quick System.**

Quick-System sparar mycket tid vid täta byten mellan borrning och skruvdragning. På några sekunder byts borrchucken med borr ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.

Välj mellan en **komplettutrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska eller **maskinen exkl. tillbehör** i kartong om du redan har batterier. Självklart kan du också köpa batteripackar och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo har du dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.

Fler detaljer, som den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken** ger dig ännu bättre komfort i arbetet.

- **Inkopplingsbar impulsfunktion för att lossa fastnade skruvar och förborra på släta ytor.**
- **Precisionsstopp: elektronisk vridmomentkoppling med ökad precision för exakt och känslig bearbetning.**
- **Borstlös borrarvdragare med maximal kapacitet för mycket grova tillämpningar.**
- **Överlastskydd: Skyddar motorn mot överhettning.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back vid blockering av borren - för starkt användarskydd.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.**

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen "BL". De har också termiskt överbelastningskydd som skyddar motorn från överhettning.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck, exkl. batteri och laddare.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	0
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
maximalt vridmoment hårt	130 Nm
typisk användning	Heavy Duty
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
förpackning	Metabox
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	BS 18 LTX BL I
motorkonstruktion	borstlös
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
maximalt vridmoment mjukt	65 Nm
Vikt utan batteri	1,7 kg
Tomgångsvarvtal	0 - 550 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal	0 - 2000 min ⁻¹
vikt inklusive batteri	2,2 kg
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V

USP2

Borstlös motor, utan batteri,
snabbspännchuckens
spännområde 1,5-13

Tillbehör

Batteriladdare Typ ASC55

073890 ASC55

BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah

073870 5,2

BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah

073870 2

BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah

073870 4