

**metabo****Batteridrivnen borrarvdragare exkl. batteri med Quick-System, Typ: BSLTX3BLQI****Beställningsdata**

Ordernummer	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Batteridrivna borrarvdragare med och utan Metabo Quick System.**

**Quick-System sparar mycket tid** vid täta byten mellan borrning och skruvdragning. På några sekunder byts borrchucken med borrar ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.

Välj mellan en **komplettutrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska eller **maskinen exkl. tillbehör** i kartong om du redan har batterier. Självklart kan du också köpa batteripackar och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo har du dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.

Fler detaljer, som den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken** ger dig ännu bättre komfort i arbetet.

- **Inkopplingsbar impulsfunktion** för att lossa fastnade skruvar och förborra på släta ytor.
- **Precisionsstopp: elektronisk vridmomentkoppling** med ökad precision för exakt och känslig bearbetning.
- **Extremt kraftfull 3-växlad borrarvdragare** med högt varvtal för utökad användning och ännu snabbare borrning, särskilt i tunga metalltillämpningar.
- **Kraftfull borrchuck** med efterspanningsfunktion för att förhindra slirning av insatsverktyget och maximal rundgångsnoggrannhet.
- **Metabo QuickPlus-system: Snabbbyte av verktygsfästen och insatsverktyg** för ett flexibelt arbete under maximal belastning.

- **Överlastskydd: Skyddar motorn mot överhettning.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back vid blockering av borren - för starkt användarskydd.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.**

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen "BL". De har också termiskt överbelastningskydd som skyddar motorn från överhettning.

#### **Fördel:**

**100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

#### **leveransinnehåll:**

Inklusive snabbytesborrchuck, exkl. batteri och laddare.

#### **OBS!:**

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivning

motorkonstruktion	borstlös
maximalt vridmoment mjukt	65 Nm
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
typisk användning	Heavy Duty
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
Antal ingående batterier	0
förpackning	Metabox
maximalt vridmoment hårt	130 Nm
tillverkarens beteckning	BS 18 LTX-3 BL Q I
Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
Tomgångsvarvtal	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Tomgångsvarvtal	0 - 2000 min <sup>-1</sup>

Tomgångsvarvtal	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
vikt inklusive batteri	3 kg
Vikt utan batteri	2 kg
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1,5-13, utan batteri

## Tillbehör

BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2
BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55