

metabo**Batteridrivna borrarvdragare med litiumjonbatteri, Typ: BSLTXBLI****Beställningsdata**

Ordernummer	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivna borrarvdragare med och utan Metabo Quick System.**

Quick System sparar mycket tid vid täta byten mellan borring och skruvdragning. På några sekunder byts borrchucken ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.

Välj mellan en **komplett utrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska, eller **maskinen utan tillbehör** i kartongen, om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batterier och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo gäller dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.

Fler detaljer, t.ex. den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken**, ger dig ännu bättre komfort i ditt arbete.

- **Inkopplingsbar pulsfunktion för att kossa fastnade skruvar och förborra på släta ytor.**
- **Precisionsstopp: elektronisk vridmomentkoppling med ökad precision för exakt och känslig bearbetning.**
- **Borstlös batteridrivna borrarvdragare med maximal kapacitet för mycket tunga tillämpningar.**
- **Precisionsstopp: Elektronisk momentkoppling med ökad precision för exakt och finkänsligt arbete.**
- **Överlastskydd: Skyddar motorn mot överhettning.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back om borren blockeras - för högt användarskydd.**

- **Integrerad LED-arbetslampa, med efterlysfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.**

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen "BL". De har också termiskt överbelastningskydd som skyddar motorn från överhettning.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrchuck, 2 st batterier, laddare och metaBOX.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	BS 18 LTX BL I
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
typisk användning	Heavy Duty
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
batterikapacitet	4 Ah
förpackning	Metabox
maximalt vridmoment hårt	130 Nm
motorkonstruktion	borstlös
maximalt vridmoment mjukt	65 Nm
Energiförsörjning	Nätdriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Antal ingående batterier	2
Vikt utan batteri	1,7 kg
vikt inklusive batteri	2,4 kg

Tomgångsvarvtal	0 - 550 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal	0 - 2000 min ⁻¹
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	Snabbchuckens spännområde 1,5 - 13, i METABOX

Tillbehör

BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2
BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55