



## Hörsekkyddsproppset 3M™ E-A-R™ Classic™, Typ: RT500



### Beställningsdata

Ordernummer	097323 RT500
GTIN	4046719345533
Artikelklass	04M

### Beskrivning

#### Utförande:

**E-A-R™ Classic™ hörselskyddspropp.** Den långsamt återgående polymerskumplasten svarar för goda akustiska egenskaper. Den cylindriska formen passar till de flesta hörselgångar och ger ett effektivt skydd. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 2 dB).

- **Fuktbeständig**
  - **Lågt jämviktstryck minskar trycket i hörselgången**
  - **Den optimerade ytstrukturen förhindrar slirning**
- Plasttillsats med 500 par** för hörselskyddsautomat One-Touch-Pro™.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	PB01001
Innehåll	500 par
förpackning	lösa
SNR-värde (dämpvärde)	28 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan

Produktlag

Engångshörselskyddspropp