



Hörsekkyddsproppset 3M™ E-A-R™ Classic™, Typ: 250



Beställningsdata

Ordernummer	097323 250
GTIN	4046719350612
Artikelklass	04M

Beskrivning

Utförande:

E-A-R™ Classic™ hörselskyddspropp. Den långsamt återgående polymerskumplasten svarar för goda akustiska egenskaper. Den cylindriska formen passar till de flesta hörselgångar och ger ett effektivt skydd. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 2 dB).

- **Fuktbeständig**
- **Lågt jämviktstryck minskar trycket i hörselgången**
- **Den optimerade ytstrukturen förhindrar slirning**

Utlämningskartong med 50 återförslutningsbara **fickförpackningar med vardera 5 par som veckobehov.**

Teknisk beskrivning

Innehåll	250 par
tillverkarens beteckning	FP01000
förpackning	lösa
SNR-värde (dämpvärde)	28 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan

Produktlag

Engångshörselskyddspropp