



Teleskopspärnyckel, 1/2 tum utdragbart, Typ: 1/2



Beställningsdata

Ordernummer	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fixering görs med en låsring. Med omställningsspak för höger- och vänstergång. Bekväm, enkel och snabb - även enhandsjustering - justering av längderna via en vippomkopplare. Fem spärrsteg med utdragslängder på 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm och 630 mm. Största tillåtna vridmoment 512 Nm.

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.

Norm:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3122
totallängd	410 - 630 mm
Antal tänder	36
Arbetsvinkel	10 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
med utstötare	nej
Spärnyckelhuvudet kan lossas från handtaget	nej
Vridhandtag	nej

steglöst utdragbar	nej
Fästhål på skaftänden	nej
Produktslag	Spärnnyckel