



Sladdlös mutterdragare, Typ: GDS18450HC



Beställningsdata

Ordernummer	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivna vridslagskruvdragare.

- **Höger-/vänstergång.**
- **Batteriladdningsindikator.**

1/2-tum vridslagskruvdragare med Bluetooth Uppkoppling.

- **2 driftlägen för metall och trä. Fler parametrar kan ställas in individuellt via Toolbox-appen.**

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851– 073867.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	GDS 18V-450 HC
maximalt varvtal 1:a växeln	1500 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal	1000 min ⁻¹

Tomgångsvarvtal	1500 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal	2300 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt vridmoment 2:a steget	330 Nm
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
slaghastighet	0 - 3300 min ⁻¹
slaghastighet 2:ans växel	2500 min ⁻¹
slaghastighet 3:ans växel	3300 min ⁻¹
Vikt utan batteri	1,6 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal vridmoment 3:e steget	450 Nm
maximala vibrationer enligt EN	14,5 m/s ²
maximalt vridmoment 1:a steget	250 Nm
batterikapacitet	4 Ah
Batterispänning	18 V
slaghastighet 1:ans växel	1900 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
vikt	2,1 kg
Batterityp	Litiumjon
maximalt varvtal 2:a växeln	2300 min ⁻¹
maximalt vridmoment hårt	450 Nm
största lossbrytningsmoment	800 Nm
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M 20
mått verktygshållare	1/2 tum
typisk användning	Heavy Duty
Produktslag	Slagskruvdragare

