



Sladdlös cirkelsåg, Typ: GKM18V50



Beställningsdata

Ordernummer	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Akkumulator-metallcirkelsåg för snabba och exakta snitt, praktiskt taget gnistfri.

- **Integrerad, robust spånuppsamlingslåda för hög arbets säkerhet och rena ytor.**
- **Exakta snitt tack vare skär linjevisning, fönster och integrerat LED-ljus.**
- **Monterbart parallellanslag för perfekt styrda längsgående snitt.**

leveransinnehåll:

Med 2 x 18 V 5AH akkumulator, laddare, parallellanslag och L-BOXX.

OBS!:

Cirkelsågblad finns under 583920.

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och nr 073866.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nät driven
vikt	2,2 kg
batterikapacitet	5 Ah
sågblads-Ø	136 mm
maximalt sågdjup 90°	50 mm
sågbladets hål-Ø	20 mm
Batterispänning	18 V

tillverkarens beteckning	GKM 18V-50
Batterityp	Litiumjon
maximalt varvtal:	4250 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Antal ingående batterier	2
Utförande	Metallcirkelsåg
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Såg