

**metabo****Borrmaskin, Typ: BEV1300-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Artikelklass	03D

## Beskrivning

### Utförande:

#### Rätt borrmaskin till varje borrhdiometer.

Varje borrmaskin har ett optimalt varvtalsområde för vissa borrhdiometrar, och dessutom har den en spindel med invändigt sexkantfäste för skruvdragarbits som kan användas också utan borrhchuck.

- **Robust formgjutet växelhus i aluminium för optimal värmeavledning och hållbarhet.**
- **Roterande kolborstbrygga för maximal prestanda även vid vänsterrotation, t.ex. för att skruva loss hårt sittande skruvar.**
- **Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk frångkoppling av drivningen när borrmaskinen är blockerad för säkert arbete.**
- **Valbar pulsfunktion för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborra på släta ytor.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) halvågselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir konstant under belastning.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fullvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstanta under last.**
- **Inställningshjul för förval av varvtal.**
- **Växel med två steg.**
- **Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livtid.**
- **Höger- / vänstergång.**
- **Spindel med invändig sexkant för skruvdragarbits vid arbete utan borrhchuck.**
- **Överlastskydd: skyddar motorn mot överhettning.**
- **Återstartskydd: Förhindrar oavsiktlig start efter strömbortfall.**

- **Handtag med halsäker softgrip-yta.**
- **Kabelvänlig kulgenomföring för optimal rörelsefrihet vid arbete.**
- **Slitageindikator för kolborstar.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive kuggkransborrchuck, chucknyckel och extra handtag.

## Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	16 mm
effektförbrukning	1300 W
borrchuckens spännvidd	1,5 mm
kabellängd	4 m
maximalt varvtal 1:a växeln	1100 min <sup>-1</sup>
Höger-/vänstergång	ja
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	40 mm
maximalt vridmoment	16 Nm
maximalt vridmoment	44 Nm
maximalt varvtal 2:a växeln	3100 min <sup>-1</sup>
maximal spiralborr-Ø i trä, 2:a växeln	25 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	BEV 1300-2
maximal spiralborr-Ø i stål, 2:a växeln	10 mm
vikt	2,7 kg
hals-Ø	43 mm
Produktslag	Borrmaskin