

metabo**Slagborrmaskin, Typ: SBEV1300-2****Beställningsdata**

Ordernummer	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Slagborrning med högt användarskydd.**

Slagborrmaskinerna är utrustade med Metabo S-automatic säkerhetskoppling. Om borsten blockeras kopplas drivningen omedelbart ifrån mekaniskt, så att rekylvridmomentet mot användaren minimeras.

- **Återstartskydd: Förhindrar oavsiktlig start efter strömavbrott.**
- **Valbar pulsfunktion för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborrning av släta ytor.**
- **Inställningshjul för förval av varvtal.**
- **Metabo Marathon-motor med dammskydd för lång livslängd.**
- **Spindel med invändig sexkant för skruvmejselbits möjliggör användning utan borrchuck.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): Fullvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstanta under last.**
- **Inställningshjul för förval av varvtalet.**
- **Robust växelhus av aluminiumpressgods för optimal värmeavledning och hållbarhet.**
- **Vridbar kolborstbrygga för maximal kapacitet också vid vänstergång, t.ex. för att loss fastnade skruvar.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Överlastskydd: Skyddar motorn mot överhettning.**
- **Kabelskonande kulgenomföring för optimal rörelsefrihet vid arbetet.**
- **Indikator för kolborstslitage.**

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännchuck, extra handtag, borrhjupstopp och metaBOX.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i betong	22 mm
vikt	2,8 kg
kabellängd	4 m
maximal slagfrekvens	58900 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
maximalt vridmoment	16 Nm
maximalt vridmoment	44 Nm
maximalt varvtal 2:a växeln	3100 min ⁻¹
förpackning	Metabox
tillverkarens beteckning	SBEV 1300-2
effektförbrukning	1300 W
maximalt varvtal 1:a växeln	1100 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä	25 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
borrchuckens spännvidd	1 - 13 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1100 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal	0 - 3100 min ⁻¹
Produktslag	Slagborrmaskin