

metabo**Batteridrivnen gängtapp, exkl. batteri med Quick-System, Typ: GBLTXBLQI****Beställningsdata**

Ordernummer	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivna borrarvdragare med och utan Metabo Quick System.****Quick-System sparar mycket tid** vid täta byten mellan borrar och skruvdragning. På några sekunder byts borrarvdrucken med borrar ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.Med den **patenterade gängskärfunktionen** hos den fullvärdiga batteridrivna borrarvdragaren kan du snabbt och utan avbrott borrar och rengöra gängor genom automatisk omkoppling av rotationsriktningen.Välj mellan en **komplettutrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska eller **maskinen exkl. tillbehör** i kartong om du redan har batterier. Självklart kan du också köpa batteripackar och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo har du dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.Fler detaljer, som den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken** ger dig ännu bättre komfort i arbetet.

- **Valbar pulsfunction** för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborra på släta ytor.
- **Precisionsstopp:** Elektronisk momentkoppling med ökad precision för exakt och finkänslig t arbete.
- **Snabbbytesgängborrvdruck** för fastsättning av gängtappar med fyrkant och cylindriska borrar.
- **Lång livslängd och lång användningstid** för gängtapparna genom intelligent vridmomentövervakning.

- **Metabo Quick-systemet: Snabbyte av verktygsfäste och insatsverktyg för ett flexibelt arbete.**
- **Unik Metabo Brushless-motor för snabbt arbete och maximal effektivitet vid borrar och skruvdragning.**
- **Inkopplingsbar pulsfunktion för att kossa fastnade skruvar och förborra på släta ytor.**
- **Precisionsstopp: Elektronisk vridmomentkoppling med ökad precision för en exakt och finkänslig bearbetning.**
- **Överlastskydd: Skyddar motorn mot överhettning.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back vid blockering av borren - för starkt användarskydd.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.**

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen "BL". De har också termiskt överbelastningsskydd som skyddar motorn från överhettning.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbväxlgångtappchuck M4-M6, M8-M12, extra handtag och exkl. batteri och laddare.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Vikt utan batteri	1,8 kg
Batterispänning	18 V
maximal spiralbör-Ø i trä	68 mm
Antal ingående batterier	0
tillverkarens beteckning	GB 18 LTX BL Q I
vikt inklusive batteri	2,2 kg
maximal spiralbör-Ø i stål	13 mm
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt vridmoment hårt	130 Nm
Tomgångsvarvtal	0 - 550 min ⁻¹

Tomgångsvarvtal	0 - 2000 min ⁻¹
maximalt vridmoment mjukt	65 Nm
typisk användning	Heavy Duty
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
förpackning	Metabox
motorkonstruktion	borstlös
Produktslag	Borrmaskin

Tillbehör

BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4
BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55
BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2