

**metabo****Slagborrmaskin UHEV2860-2****Beställningsdata**

Ordernummer	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Kraftpaket för slagborrning.**

Slagborren har ett högkapacitetsslagverk med en exakt pneumatisk slagmekanism som vid minimalt anliggningsstryck alstrar slag med maximal slagenergi. **Metabo Quick:** snabbt, byte av chuck utan verktyg.

Multihammare med 4 funktioner: **hammarborrning, borrning i två växlar och mejslar.**

- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) helvägselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir konstant under belastning.**
- **Säkerhetskoppling: mekanisk fränkoppling av drivningen när bormaskinen är blockerad för säkert arbete.**
- **Inställningshjul för förval av varvtal och slagfrekvens.**
- **Växel med två steg: Två borrhastigheter för effektiv borrning i trä och metall.**
- **Metabo Marathon motor med dammskydd för lång livstid.**
- **Högkapacitetsslagverk, precisionslagrat i ett hölje av aluminiumlegering: Hållbar och robust.**
- **Perfekt ergonomi tack vare den handnära tyngdpunkten och den optimerade handtagskonturen.**
- **Den underliggande omkopplaren är skyddad mot skador och damm.**
- **Återstartspärr: Förhindrar oavsiktlig start efter strömbortfall.**
- **Låsbar kontakt för bekvämt arbete vid långvarig användning.**
- **Kabelskonande kulgenomföring för optimal rörelsefrihet vid arbetet.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive extra handtag och borrhjulsstopp. Inklusive hammarchuck och snabbchuck.

## Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
slagenergi	3,4 J
effektförbrukning	1100 W
maximal spiralborr-Ø i betong	28 mm
kabellängd	4 m
tillverkarens beteckning	UHEV 2860-2 Quick
form verktygshållare	SDS Plus
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	6 mm
förpackning	Metabox
maximal slagfrekvens	4500 min <sup>-1</sup>
vikt	3,3 kg
Tomgångsvarvtal	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Tomgångsvarvtal	0 min <sup>-1</sup>
märkspänning	230
Produktslag	Slagborrmaskin