

metabo**Excenterslip, Typ: SXE3125****Beställningsdata**

Ordernummer	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Lätt, praktisk slipmaskin med perfekt ergonomi för arbete med låga vibrationer.

- **Vario (V)-elektronik för arbete vid materiallämpliga varvtalen.**
- **Slipskiva med flera hål för effektivt utsug.**
- **Gripområde med halkfri yta med Softgrip.**
- **Robust formgjutet lagerhus i aluminium.**
- **Arbete med låga vibrationer tack vare jämn gång.**
- **Lätt tömbar textildammsugarpåse för arbete utan dammsugare.**
- **Sugmöjlighet genom att ansluta en universaldammsugare.**

leveransinnehåll:

Slipskiva med flera hål med kardborreband, sexkantsnycklar, dammsugarpåse i textil.

OBS!:

Passande slipskiva med 6 hål, artikel nr 567775, 15 hål, artikel nr 567558 och ABRANET, artikel nr 567800.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	310 W
tillverkarens beteckning	SXE 3125
excenterrörelse	3,0 mm
excenterfrekvens	8000 - 24000 min ⁻¹

vikt	1,5 kg
stödtallrik Ø	125 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	4,9 m/s ²
Produktslag	Excenterslip