

metabo**Rakslip, Typ: GE710C**

Beställningsdata

Ordernummer	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Artikelklass	03D

Beskrivning

Utförande:

Rakslipen från Metabo® hör till de smalaste och mest kompakta maskinerna på marknaden. De kraftfulla motorerna i raksliparna med och utan sladd ger maximal produktivitet med hög precision i alla tillämpningar.

- **Exakt spännhals för stationär användning.**
- **Förinställda varvtalssteg.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning av motorn när insatsverktyget är blockerat för säkert arbete.**

Särskilt kort, **kompakt design** för arbete på inre kurvor eller andra trånga utrymmen.

leveransinnehåll:

Spännhylsa 6 mm, 2 skiftnycklar.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

vikt	1,4 kg
varvtalsområde	13000 - 34000 min ⁻¹
maximal spännhuls-Ø	6 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
effektförbrukning	710 W
elektroniskt varvtalsförval	ja

tillverkarens beteckning	GE 710 Compact
maximala vibrationer enligt EN	6,8 m/s ²
Produktslag	Rakslip