

Utrymningsskyltar, ny standard Automatisk extern defibrillator, Typ: 14150

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 099359 14150 |
| GTIN | 4061466103182 |
| Artikelklass | 09V |

Beskrivning

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

OBS!:

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm).

Utrymningsskyltarna uppfyller den nya standarden (från mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den gamla standarden finns i vår e-shop.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ljusegenskap | fotoluminiscent |
| Längd | 150 mm |
| Material | PVC-folie |
| Leveranssätt | Delar |
| höjd | 150 mm |
| Innehåll | 1 |
| Monteringstyp | självhäftande |
| Ljustäthet efter 60 minuter | 0,022 cd/m ² |
| Ljustäthet efter 10 minuter | 0,15 cd/m ² |
| Produktslag | Räddningsskyltar |