

LENOX **Monteringskraft för snabbt byte, Typ: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	589313 30
GTIN	885911809283
Artikelklass	58Z

Beskrivning**Utförande:**

Snabbbytesskaft för verktygsfritt byte av hålsåg- och centrumborrar (dragning, vridning, låsning).

leveransinnehåll:

Inklusive HSS-centrerborr.

OBS!:

För spännback på stationära maskiner med annat fäste än sexkant ska borrhuck nr 342220 storlek 16/16 och tillhörande insticksskaft väljas.

För MK2-fäste t.ex. insticksskaft nr 342500 storlek 2/16.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd skaft	9,5 mm
Skaftform	6-kant
Passar till hålsåg-Ø	14 - 30 mm
Produktslag	Skaft

