



## Rakslip vinklad Batteri, Typ: GWG12V-50



### Beställningsdata

Ordernummer	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Artikelklass	03C

### Beskrivning

#### Utförande:

Akkumulator-kompakt slipmaskin för 50 mm skivor. Strömställaren för variabel hastighet och fem olika hastighetslägen ger optimal varvtalsreglering. Kompakt, sladdlös och kraftfull – 12 V-slipmaskin för en mängd olika tillämpningar.

- **Hög prestanda för snabba arbetsresultat: Kraftfull borstlös motor med hög prestanda och konsekvent högt vridmoment för optimal produktivitet.**
- **Utmattningsfritt arbete även i trånga utrymmen: Extremt lätt och kompakt design med liten handtagsstorlek för enkel slipning.**
- **Perfekt hastighetskontroll för olika tillämpningar och optimala resultat: Variabel varvtalsbrytare och fem olika hastighetslägen ger optimal hastighetskontroll.**

#### leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, 1 × spännhylsa 6 mm.

#### OBS!:

Passande slipskivor (CER) finns från nr 554012, rengörings- och grovrengöringsskivor under nr 554050; 554051; 554054 och 554055.

### Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
-----------------	------

Energiförsörjning	Nätdriven
Antal ingående batterier	0
vikt	0,53 kg
tillverkarens beteckning	GWG 12 V-50 SEK
Dödmanskoppling	nej
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
Batterityp	Litiumjon
maximal skiv-Ø	50 mm
varvtalsområde	5000 - 15000 min <sup>-1</sup>
maximal spännhyls-Ø	6 mm
Produktslag	Vinkelslipmaskiner